

Table with columns: MODELO, POT. (CV), TUBULAÇÕES (sucção, pressão, recalque), NIVEL DINAMICO DO POÇO (EM METROS) (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 54, 60), REC. disp. (m), DIÂM. MÍN. POÇO. Rows list various pump models like 02 DK-N, 03 DK-N, 05 DK-N, 03 JKA-N 16, etc., grouped by vertical labels like L I N H A, F L A N G E, I N C O R P O R A D O, L I N H A, K I N G M A X I, L I N H A, J M.

Summary table for 15 JKD 66: POT. 15,0; Tubulações 2.1/2", 2", 2"; NIVEL DINAMICO 6, 5,4, 5,2, 4,7, 4,5, 4, 3,7, 3,2, 2,6; VAZÃO (m3/h) 88.

IMPORTANTE : (1) Vazões obtidas com 10 metros de submergência do Injetor; (2) Para cada metro inferior à submergência, haverá um decréscimo na vazão em torno de 4 a 7%